

## Leistungsverzeichnis SU114

Spezifizierung: Besucherstuhl Vierfuß mit Vollpolster

|                  |              |     |     |
|------------------|--------------|-----|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:  | 400 |
|                  | Sitz:        | H:  | 440 |
|                  |              | B:  | 460 |
|                  |              | T:  | 450 |
|                  | Gesamt:      | H:  | 825 |
| B o. Al:         |              | 540 |     |
| B m. Al:         |              | 580 |     |
| T:               |              | 515 |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg  | 8,6 |
|                  | Volumen      | m³  | 0,3 |



### Serienausstattung

### Nutzen

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Sitz und Rückenschale  | Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; voll umpolstert.   | Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.   |
| Polsterung             | Schaumstärke: 10 mm, Polsterdicke ca. 15 mm.  | Guter Sitzkomfort.  |
| Gestell                | Vierfuß: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.   | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung sorgt für ein beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Stapelfähigkeit        | Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.   | Platzsparende Verstaumöglichkeit.   |
| Gleiter                | Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.  | Optimale Standfestigkeit.   |
| Materialeinsatz        | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.   | Umweltfreundlich.   |
| Normen                 | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.   | Hohe Sicherheit und Komfort.  |
| Zertifizierung         | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. | Qualitativ hochwertiges Produkt.  |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.   | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.   |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis SU114**

Spezifizierung: Besucherstuhl Vierfuß mit Vollpolster

|                  |              |          |     |     |
|------------------|--------------|----------|-----|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:       | 400 |     |
|                  |              | Sitz:    | H:  | 440 |
|                  |              |          | B:  | 460 |
|                  |              |          | T:  | 450 |
|                  | Gesamt:      | H:       | 825 |     |
|                  |              | B o. Al: | 540 |     |
| B m. Al:         |              | 580      |     |     |
| T:               |              | 515      |     |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg       | 8,6 |     |
|                  | Volumen      | m³       | 0,3 |     |



**Optionen**

**Nutzen**

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.   | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.                       |
| Gestell           | Vierfuß: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.                             | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.                         |
| Gleiter           | Filzgleiter für harte Böden, schwarz.   | Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.                           |
| Armlehnen         | Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht. |
| Reihenverbinder   | Ausziehbarer Reihenverbinder, verchromt.  | Ermöglicht die Verbindung der Stühle zu Stuhlreihen.                        |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar